

品番 : EA986PF-6

品名 : 25mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)




販売価格	95円(税抜)／105円(税込)		
カタログ価格	95円(税抜)／105円(税込)		
在庫数	最新在庫: 417 (2025/12/16 13:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1727ページ		



キャスター仕様
固定



プレート式



取付法図

平台車



仕様

メーカー	ユーエイキャスター	型番	GR-25N
キャスター	固定車	ストッパー	無し
車輪径×幅	φ 25×12	全高	35mm
取付方法	プレート式	取付座	36×18mm
取付寸法	29mm	取付穴径	4.2mm
耐荷重	10.2kg	材質	金具・取付部:スチール 車輪・ホイル:ナイロン
重量	35g		
平台車、家具などに最適な、軽荷重向けキャスター			
ナイロン素材を採用。柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.