

品番 : EA986PF-81

品名 : 25mm キャスター(固定金具・エラストマー車輪)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 110円(税抜)／121円(税込)             |      |   |
| カタログ価格  | 110円(税抜)／121円(税込)             |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 31 (2026/02/16 20:02現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1679ページ                       |      |   |




キャスター仕様  
固定車



プレート式

エラストマー車輪

●ソフトラジアルタイヤで、滑らかな走行を実現しています  
●マーベンプロテクションマットによる床へのダメージを軽減できます  
●固定車用ホイールが、走行時に適しています



平台車



## 仕様

|       |           |       |                                    |
|-------|-----------|-------|------------------------------------|
| メーカー  | ユーエイキャスター | 型番    | GR-25EL                            |
| キャスター | 固定車       | ストッパー | 無し                                 |
| 車輪径×幅 | φ 25×12mm | 全高    | 35mm                               |
| 取付方法  | プレート式     | 取付座   | 36×18mm                            |
| 取付寸法  | 29mm      | 取付穴径  | 4.2mm                              |
| 耐荷重   | 8.2kg     | 材質    | 金具・取付部:スチール<br>車輪:エラストマー<br>ホイル:PP |
| 重量    | 24g       |       |                                    |

平台車、家具などに最適な、軽荷重向けキャスター

走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.