品番: EA986PF-83

品名:38mm キャスター(固定金具・エラストマ-車輪)



販売価格	235円 (税抜)/ 259円(税込)				
カタログ価 格	235円(税抜)/259円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/12 02:01現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1727ページ				















仕様

メーカー	ユーエイキャスター	型番	GR-38EL
キャスター	固定車	ストッパー	無し
車輪径×幅	φ38×17mm	全高	50mm
取付方法	プレート式	取付座	46×25mm
取付寸法	36×15mm	取付穴径	5.3mm
耐荷重	20.4kg	材質	金具・取付部:スチール 車輪:エラストマー ホイル:PP
重量	50g		

平台車、家具などに最適な、軽荷重向けキャスター

走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.