


品番 : EA986PF-84

品名 : 50mm キャスター(固定金具・エラストマー車輪)



販売価格	305円(税抜)／336円(税込)		
カタログ価格	305円(税抜)／336円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/02/16 21:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1679ページ		



平台車

仕様

メーカー	ユーエイキャスター	型番	GR-50EL
キャスター	固定車	ストッパー	無し
車輪径×幅	φ 50×20mm	全高	65mm
取付方法	プレート式	取付座	58×40mm
取付寸法	45×25mm	取付穴径	6.5mm
耐荷重	25.5kg	材質	金具・取付部:スチール 車輪:エラストマー ホイル:PP
重量	96g		
平台車、複写機、家具などに最適な、軽荷重向けキャスター			
走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.