品番: EA986PF-85

品名:65mm キャスター(固定金具・エラストマ-車輪)



販売価格	670円(税抜) / 737円(税込)				
カタログ価格	670円(税抜)/737円(税込)				
在庫数	最新在庫: 6 (2025/11/12 02:01現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1727ページ				















仕様

メーカー	ユーエイキャスター	型番	GR-65EL
キャスター	固定車	ストッパー	無し
車輪径×幅	φ65×27mm	全高	80mm
取付方法	プレート式	取付座	70×47mm
取付寸法	55×28mm	取付穴径	8.8mm
耐荷重	40.8kg	材質	金具・取付部:スチール 車輪:エラストマー ホイル:PP
重量	190g		

平台車、複写機、家具などに最適な、軽荷重向けキャスター

走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.