品番: EA986PG-125

品名: 125mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)



販売価格	<b>2,400円</b> (税抜)/ 2,640円(税込)				
カタログ価 格	2,400円(税抜)/2,640円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/04 23:11現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1702ページ1705ページ1748ページ				













非常に小さい初動抵抗と回転抵抗

## 仕様

仕様	固定	車輪径×幅	φ125×32mm
全高	165mm	耐荷重	135kg
プレートサイズ	105×80mm	取付ピッチ	76×60mm
穴径	9mm	重量(g)	1200
材質	金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)		

ボールベアリング

始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.