


品番：EA986PG-200

品名：200mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)



販売価格	4,560円(税抜) / 5,016円(税込)		
カタログ価格	4,560円(税抜) / 5,016円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/15 04:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1657ページ1660ページ1700ページ		



非常に小さい初動抵抗と回転抵抗

仕様

仕様	固定	車輪径×幅	φ200×40mm
全高	237mm	耐荷重	250kg
プレートサイズ	135×110mm	取付ピッチ	105×75mm
穴径	11mm	重量(g)	2800
材質	金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPS(スチレン系熱可塑性エラストマー)		
ボールベアリング			
始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.