


品番：EA986PH-1

品名：100mm キャスター-(プレート式/振動吸収)



販売価格	6,600円(税抜) / 7,260円(税込)		
カタログ価格	6,600円(税抜) / 7,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 16 (2026/07/03 11:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1676ページ		



仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	CT100-Y
仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	100×69
耐荷重(kg)	20	穴径(P)	φ 6.2mm
取付ピッチ(b)	50×50mm	プレートサイズ(B)	66×66mm
材質	金具: スチール 内側車輪: ナイロン 外側車輪: ウレタンエラストマー	全高	133.5mm
板厚	3mm	取付高さ	126.5~133.5mm
重量	673.9g	使用温度範囲	-5℃~60℃
ベアリング入り			
サスペンション付			
凸凹露伴での振動や衝撃を吸収。振動や衝撃をきらい精密機器や部品・半導体関連などのクリーンルームでの使用に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.