品番：EA986PJ-6

品名：125mm 段差乗越えｷｬｽﾀｰ2個(ﾍﾞｰｽ 122x122mm)

販売価格	44,300円（税抜）／ 48,730円（税込）			
カタログ価格	44,300円（税抜）／48,730円(税込)			
在庫数	最新在庫：2 （2026/07/03 10:17現在）			
商品入数	2	販売単位	St	
カタログページ	1685ページ			





手押し台車


仕様

メーカー	ユーエイキャスター	型番	BPT125RHKP2SF-DD9090
キャスター	自在車	本体ベアリング	ラジアルベアリング
ストッパー	無し	ホイールベアリング	ラジアルベアリング
車輪径×幅	φ125×34㎜ (副輪：φ50×28㎜)	全高	177㎜
取付方法	プレート式	取付座	122×122㎜
取付寸法	90×90㎜(75×75㎜)	取付穴径	11㎜
偏芯	45㎜	旋回半径	115㎜
耐荷重	102kgf	材質	金具：スチール 取付部：PA6/GF 車輪：ゴム ホイール：ナイロン リンクカム：スチール
重量	2100g	入数	2個
D-Drive(段差乗り越え機能)搭載。　段差を乗り越えるキャスター			
段差乗り越えができる為、迂回時間の低減ができ、スムーズな運搬が可能になります。			
手押し台車、ロールボックスパレットなどに			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.