


品番：EA986PN-1

品名：125mm キャスター(自在・固定切替式)



販売価格	4,580円(税抜)／5,038円(税込)			
カタログ価格	4,580円(税抜)／5,038円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/29 23:34現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1683ページ			



仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	SJ-125RB-KL
仕様	自在・固定切替式 ストッパー無	車輪径×幅	125×38mm
全高	168mm	耐荷重	150kg
取付ピッチ	75×75(80×80)mm	プレートサイズ	102×102mm
耐熱温度	-20℃～80℃	材質	金具:スチール、車輪:ゴム
取付穴径	11mm	偏心	38mm
重量	1.7kg	注意事項	キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
ベアリング入り			
サイドペダルの操作で固定/自在を切替えてできる兼用タイプ			
長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。			
固定時の固定箇所は一か所です。			
安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.