


品番：EA986PN-111

品名：50mm キャスター(アングル用)



販売価格	735円(税抜)／809円(税込)		
カタログ価格	735円(税抜)／809円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/06 19:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	EB-50N
固定/自在	自在	ストッパー有/無	無し
ベアリング有/無	無し	車輪材質	ナイロン
金具材質	スチール	耐熱温度	-40℃～70℃
耐荷重	40kg	車輪径×幅	50×20mm
全高	66mm	取付ピッチ	14×9×10×9mm
プレートサイズ	30×48mm	偏心	21mm
重量	0.18kg	備考	安全率を考え、最大荷重×80％程度 でのご使用をお勧めいたします。
注意事項	キャスターに対し荷重が垂直にかかる ように取付け、台車など人力で間欠的 に搬送する際にご使用下さい。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.