


品番：EA986PN-113

品名：75mm キャスター(アングル用)



販売価格	1,090円(税抜)／1,199円(税込)		
カタログ価格	1,090円(税抜)／1,199円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/06 15:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	EB-75N
固定/自在	自在	ストッパー有/無	無し
ベアリング有/無	無し	耐熱温度	-40℃～70℃
車輪材質	ナイロン	金具材質	スチール
耐荷重	50kg	車輪径×幅	75×20mm
全高	93.5mm	取付ピッチ	14×9×10×9mm
プレートサイズ	30×48mm	偏心	28mm
重量	0.65kg	備考	安全率を考え、最大荷重×80％程度でのご使用をお勧めいたします。
注意事項	キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。		

軽荷重用のアングルキャスターです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

