品番: EA986PN-208

品名:150mm キャスター(自在固定切替/左ペダル)



販売価格	7,970円(税抜)/8,767円(税込)				
カタログ価 格	7,970円(税抜)/8,767円(税込)				
在庫数	最新在庫: 6 (2025/11/24 13:32現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1731ページ				













仕様

メーカー	東正車輌(TOSEI)	型番	SMJ-150UB-KSL
仕様	自在固定切替ペダル付(左)	車輪径×幅(mm)	150×38
全高(mm)	190	耐荷重(kg)	160
耐熱温度	-5℃~60℃	材質	金具:スチール、車輪:ウレタン
穴径	11mm	取付ピッチ	75×75mm
プレートサイズ	102×102mm	ペダル色	黄
重量(g)	1720		

ベアリング入り

耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。

ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。

左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。

台車の外側にペダルが来るよう左側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。