品番: EA986PN-28

品名: 130mm キャスター(固定金具·左ブレーキ付)



販売価格	4,720円 (税抜)/ 5,192円(税込)				
カタログ価 格	4,720円(税抜)/5,192円(税込)				
在庫数	最新在庫: 7 (2025/11/10 12:39現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1731ページ				

















仕様

メーカー	東正車輌(TOSEI)	型番	WK-130RB-SL
仕様	固定ストッパー付(左)	車輪径×幅(mm)	130×38
全高(mm)	177	耐荷重(kg)	180
穴径(d)	11mm	P1×P2	100×56mm
F1×F2	138×93mm	耐熱温度	-20~80℃
使用温度範囲	-5℃~60℃	材質	金具:スチール、車輪:ゴム
重量(g)	1770	用途	ロールボックス、パレット、台車、倉庫、 工場など
注意事項	キャスターに対し荷重が垂直にかかる ように取付け、台車など人力で間欠的 に搬送する際にご使用ください。		

ベアリング入り

弾性のあるゴム車付きです。

車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-23)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。

安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。

重量運搬用、その他一般産業用として多く使用されています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.