品番: EA986PN-29

品名: 150mm キャスター(固定金具・左ブレーキ付)



| 販売価格 | 5,320円 (税抜)/ 5,852円(税込) | | | | |
|---------|--------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価格 | 5,320円(税抜)/5,852円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2025/11/10 12:47現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 1731ページ | | | | |

















仕様

| メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | WK-150RB-SL |
|--------|---|-----------|-----------------------------|
| 仕様 | 固定ストッパー付(左) | 車輪径×幅(mm) | 150×45 |
| 全高(mm) | 198 | 耐荷重(kg) | 200 |
| 穴径(d) | 11mm | P1×P2 | 100×56mm |
| F1×F2 | 138×93mm | 耐熱温度 | -20~80℃ |
| 使用温度範囲 | −5℃~60℃ | 材質 | 金具:スチール、車輪:ゴム |
| 重量(g) | 2010 | 用途 | ロールボックス、パレット、台車、倉庫、 工場など |
| 注意事項 | キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用ください。 | | |

ベアリング入り

弾性のあるゴム車付きです。

車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-24)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。

安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。

重量運搬用、その他一般産業用として多く使用されています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.