品番: EA986PN-31

品名: 75mm キャスター(自在金具付)



販売価格	1,980円(税抜)/2,178円(税込)					
カタログ価格	1,980円(税抜)/2,178円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>40</b> (2025/11/10 12:35現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1731ページ					

















## 仕様

メーカー	東正車輌(TOSEI)	型番	WJ-75RB
仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅	75×32mm
全高	100mm	耐荷重	80kg
穴径	9.5mm	取付ピッチ	63×63mm
プレートサイズ	82×82mm	耐熱温度	-20℃~80℃
材質	金具:スチール、車輪:ゴム	用途	ロールボックス、パレット、台車、倉庫、 工場など
注意事項	キャスターに対し荷重が垂直にかかる ように取付け、台車など人力で間欠的 に搬送する際にご使用下さい。		

## ベアリング入り

安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。

重量運搬用、その他一般産業用として多く使用されています。

## 株式会社エスコ