品番: EA986PN-32

品名: 100mm キャスター(自在金具付)



販売価格	<b>2,860円</b> (税抜)/3,146円(税込)				
カタログ価格	2,860円(税抜)/3,146円(税込)				
在庫数	最新在庫: 18 (2025/11/10 12:34現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1731ページ				

















## 仕様

メーカー	東正車輌(TOSEI)	型番	WJ-100RB
仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅	100×35mm
全高	144mm	耐荷重	130kg
穴径	10.5mm	取付ピッチ	71×71mm
プレートサイズ	95×95mm	耐熱温度	−20℃~80℃
材質	金具:スチール、車輪:ゴム	偏心	35mm
重量	1.1kg	用途	ロールボックス、パレット、台車、倉庫、 工場など
注意事項	キャスターに対し荷重が垂直にかかる ように取付け、台車など人力で間欠的 に搬送する際にご使用下さい。		

## ベアリング入り

重量運搬用、その他一般産業用として多く使用されています。

安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。