

品番 : EA986PN-33

品名 : 130mm キャスター(自在金具付)



販売価格	3,960円(税抜) / 4,356円(税込)		
カタログ価格	3,960円(税抜) / 4,356円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/02/17 05:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1682ページ		



仕様

メーカー	東正車輪(TOSEI)	型番	WJ-130RB
仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅	130×38mm
全高	177mm	耐荷重	180kg
穴径	11mm	取付ピッチ	80×80mm
プレートサイズ	108×108mm	耐熱温度	-20°C~80°C
材質	金具:スチール、車輪:ゴム	偏心	40mm
重量	1.95kg	用途	ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場など
注意事項	キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。		
ペアリング入り			
重量運搬用、その他一般産業用として多く使用されています。			
安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

