


品番：EA986PN-353

品名：100mm キャスター(ゴム車/自在/ストップ付/ステンレス製)



販売価格	9,200円(税抜) / 10,120円(税込)		
カタログ価格	9,200円(税抜) / 10,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/05/14 15:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1682ページ		



仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	SUS-SJ-100R-S
仕様	自在ストッパー付	車輪径×幅(mm)	100×32
全高(mm)	132	耐荷重(kg)	120
穴径(d)	11mm	取付ピッチ(P1×P2 (P1'×P2'))	68×68(71×71)mm
プレートサイズ(F1×F2)	90×90mm	耐熱温度	-5~60℃
材質	金具:ステンレス 車輪:ゴム	軸径	12mm
偏心(E)	35mm		
ベアリング無し			
中軽荷重			
耐蝕性・耐水性に優れたステンレス製。			
水を多用する作業場、衛生管理を要する場所に最適です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

