


品番 : EA986PN-361

品名 : 75mm キャスター(ゴム車/固定/ステンレス製)



販売価格	4,940円(税抜) / 5,434円(税込)		
カタログ価格	4,940円(税抜) / 5,434円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/23 10:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	AWK-75RNB
仕様	固定	車輪径×幅(mm)	75×32
全高(mm)	100	耐荷重(kg)	80
穴径(d)	9.5mm	取付ピッチ(P1×P2)	63×40mm
プレートサイズ(F1×F2)	95×72mm	耐熱温度	-5~60℃
材質	金具:ステンレス 車輪:ゴム	軸径	10mm
ベアリング入り			
中荷重			
ローコストな新キャスターです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.