


品番：EA986PN-371

品名：75mm キャスター(ゴム車/自在/ステンレス製)



販売価格	7,040円(税抜)／7,744円(税込)		
カタログ価格	7,040円(税抜)／7,744円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/23 20:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	AWJ-75RNB
仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	75×32
全高(mm)	100	耐荷重(kg)	80
穴径(d)	9.5mm	取付ピッチ(P1×P2)	63×63mm
プレートサイズ(F1×F2)	82×82mm	耐熱温度	−5〜60℃
材質	金具:ステンレス 車輪:ゴム	軸径	10mm
偏心(E)	28mm		
ベアリング入り			
中荷重			
ローコストな新キャスターです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.