


品番：EA986PN-404

品名：150mm キャスター(ナイロン車/自在/ステンス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 15,400円(税抜) / 16,940円(税込) | | |
| カタログ価格 | 15,400円(税抜) / 16,940円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/05/14 16:16現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1682ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------------|---------------------|--------------|----------|
| メーカー | 東正車輛 (TOSEI) | 型番 | AWJ-150N |
| 仕様 | 自在ストッパー無 | 車輪径×幅(mm) | 150×40 |
| 全高(mm) | 198 | 耐荷重(kg) | 300 |
| 穴径(d) | 11mm | 取付ピッチ(P1×P2) | 90×90mm |
| プレートサイズ(F1×F2) | 120×120mm | 耐熱温度 | -5~60℃ |
| 材質 | 金具:ステンレス 車輪:ナイロン | 軸径 | 20mm |
| ベアリング無し | | | |
| 中荷重 | | | |
| ローコストな新キャスターです。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.