



品番 : EA986PN-42

品名 : 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)



販売価格	3,640円(税抜) / 4,004円(税込)		
カタログ価格	3,640円(税抜) / 4,004円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/02/17 03:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1682ページ		



仕様

メーカー	東正車輪(TOSEI)	型番	WJ-100RB-WSR
仕様	自在ストッパー付(右)	車輪径×幅	100×35mm
全高	144mm	耐荷重	130kg
穴径	10.5mm	取付ピッチ	71×71mm
プレートサイズ	95×95mm	耐熱温度	-20℃~80℃
材質	金具:スチール、車輪:ゴム	偏心	35mm
重量	1.2kg	用途	ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場など
注意事項	キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。		

ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)

ペアリング入り

重量運搬用、その他一般産業用として多く使用されています。

安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.