品番: EA986PN-51

品名: 75mm キャスター(固定金具付)



販売価格	<b>2,430円</b> (税抜)/ 2,673円(税込)				
カタログ価格	2,430円(税抜)/2,673円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>11</b> (2025/11/10 04:32現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1732ページ				











## 仕様

メーカー	東正車輌(TOSEI)	型番	WK-75UB
仕様	固定ストッパー無	車輪径×幅	75×32mm
全高	100mm	耐荷重	120kg
穴径	9.5mm	取付ピッチ	63×40mm
プレートサイズ	95×72mm	耐熱温度	−15℃~70℃
材質	金具:スチール、車輪:ウレタン	重量	0.4kg
用途	ロールボックス、パレット、台車、倉庫、 工場など	注意事項	キャスターに対し荷重が垂直にかかる ように取付け、台車など人力で間欠的 に搬送する際にご使用下さい。

## ベアリング入り

重量運搬用、その他一般産業用として多く使用されています。

安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.