品番: EA986PN-63

品名: 130mm キャスター(固定金具・プレーキ付)



販売価格	6,410円 (税抜)/7,051円(税込)				
カタログ価 格	6,410円(税抜)/7,051円(税込)				
在庫数	最新在庫: 5 (2025/11/10 03:28現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1732ページ				











仕様

メーカー	東正車輌(TOSEI)	型番	WK-130UB-SR
仕様	固定ストッパー付(右)	車輪径×幅	130×36mm
全高	177mm	耐荷重	250kg
穴径	11mm	取付ピッチ	100×56mm
プレートサイズ	138×93mm	耐熱温度	−15℃~70℃
材質	金具:スチール、車輪:ウレタン	重量	1.9kg
用途	ロールボックス、パレット、台車、倉庫、 工場など	注意事項	キャスターに対し荷重が垂直にかかる ように取付け、台車など人力で間欠的 に搬送する際にご使用下さい。

ベアリング入り

重量運搬用、その他一般産業用として多く使用されています。

安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.