品番: EA986PN-84

品名: 150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)



販売価格	8,180円(税抜)/8,998円(税込)				
カタログ価格	8,180円(税抜)/8,998円(税込)				
在庫数	最新在庫: 8 (2025/11/10 03:31現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1732ページ				











仕様

メーカー	東正車輌(TOSEI)	型番	WJ-150UB-WSR
仕様	自在ストッパー付(右)	車輪径×幅	150×38mm
全高	198mm	耐荷重	300kg
穴径	11mm	取付ピッチ	90×90mm
プレートサイズ	120×120mm	耐熱温度	−15℃~70℃
材質	金具:スチール、車輪:ウレタン	重量	2.7kg
偏心	45mm	用途	ロールボックス、パレット、台車、倉庫、 工場など
注意事項	キャスターに対し荷重が垂直にかかる ように取付け、台車など人力で間欠的 に搬送する際にご使用下さい。		

ベアリング入り

ダブルストッパー:車輪の回転と金具の回転を同時に止めます。

重量運搬用、その他一般産業用として多く使用されています。

安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.