


品番：EA986PP-101

品名：75mm キャスター(自在金具付・低床重荷重)



販売価格	5,840円(税抜) / 6,424円(税込)		
カタログ価格	5,840円(税抜) / 6,424円(税込)		
在庫数	最新在庫: 21 (2026/04/10 18:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1684ページ		



仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	540S-NRB75
仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	75×40
全高(mm)	100	耐荷重(kg)	300
材質	金具:スチール(黑色三価クロム化成処理)、 車輪:ナイロン	穴径(P)	8.8mm
取付寸法(X×Y)	63×63mm	取付座(A×B)	82×82mm
偏心(E)	23mm	旋回半径	63mm

ベアリング入

取付高の低さと重荷重の要求を満たした低床式重荷重用キャスターです。

重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.