



品番：EA986PP-12

品名：75mm キャスター(自在金具)



販売価格	990円(税抜) / 1,089円(税込)		
カタログ価格	990円(税抜) / 1,089円(税込)		
在庫数	最新在庫: 33 (2026/04/10 17:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1680ページ		



カタログ訂正 26/03/26 ●カタログ掲載画像 車輪センター部 誤:スチール 正:ゴム (NO.57 963)

仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	SJ-75R
仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅	75×25mm
耐荷重	60kg	穴径(d)	8mm
P1×P2(P1'×P2')	55×42mm	F1×F2	70×58mm
耐熱温度	-20~80℃	材質	金具:スチール、 車輪:ゴム
全高	93mm	用途	電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚など

中軽荷重用のキャスターです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.