




品番：EA986PP-13

品名：100mm キャスター(自在金具)



販売価格	2,680円(税抜) / 2,948円(税込)		
カタログ価格	2,680円(税抜) / 2,948円(税込)		
在庫数	最新在庫: 16 (2026/04/10 15:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1680ページ		



【注意事項】
1. 本製品は、ISO 9001:2015 認証を取得しております。
2. 本製品の仕様は、予告なく変更される場合があります。
3. 本製品の取扱いには、必ず取扱説明書をお読みください。
4. 本製品の保証期間は、ご購入日より1年間です。
5. 本製品の保証は、正常な使用に限り適用されます。

仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	SJ-100RB
仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅	100×32mm
耐荷重	120kg	穴径(d)	12mm
P1×P2(P1'×P2')	68×68(71×71)mm	F1×F2	90×90mm
耐熱温度	-20~80℃	材質	金具: スチール、 車輪: ゴム
全高	132mm	用途	電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚など
ベアリング入り			
中軽荷重用のキャスターです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.