


品番 : EA986PP-2

品名 : 75mm キャスター(固定金具)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 750円(税抜)／825円(税込)             |      |   |
| カタログ価格  | 750円(税抜)／825円(税込)             |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 38 (2026/02/17 06:13現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1680ページ                       |      |   |



耐荷重  
60kg

↓

60kg

↓

60kg



## 仕様

|                |             |       |                            |
|----------------|-------------|-------|----------------------------|
| メーカー           | 東正車輪(TOSEI) | 型番    | SK-75R                     |
| 仕様             | 固定          | 車輪径×幅 | 75×25mm                    |
| 耐荷重            | 60kg        | 穴径(d) | 8.8mm                      |
| P1×P2(P1'×P2') | 55×28mm     | F1×F2 | 70×47mm                    |
| 耐熱温度           | -20~80°C    | 材質    | 金具:スチール、<br>車輪:ゴム          |
| 全高             | 93mm        | 用途    | 電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚など |

中軽荷重用のキャスターです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.