品番: EA986PP-23

品名: 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)



販売価格	3,460円(税抜)/3,806円(税込)				
カタログ価 格	3,460円(税抜)/3,806円(税込)				
在庫数	最新在庫: 13 (2025/11/26 13:43現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1729ページ				

















仕様

メーカー	東正車輌(TOSEI)	型番	SJ-100RB-S		
仕様	自在ストッパー付	車輪径×幅	100×32mm		
耐荷重	120kg	穴径(d)	12mm		
P1×P2(P1'×P2')	68×68(71×71)mm	F1×F2	90×90mm		
耐熱温度	−20~80°C	材質	金具:スチール、 車輪:ゴム		
全高	132mm	用途	電子部品や医療機器からパレット、事 務機器、陳列棚など		
ストッパー付					
ベアリング入り					
中軽荷重用のキャスターです。					

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.