品番: EA986PP-24

品名: 125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)



販売価格	4,400円(税抜)/4,840円(税込)				
カタログ価 格	4,400円(税抜)/4,840円(税込)				
在庫数	最新在庫: 6 (2025/11/26 13:45現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1729ページ				





中軽荷重用のキャスターです。













仕様

PG*					
メーカー	東正車輌(TOSEI)	型番	SJ-125RB-S		
仕様	自在ストッパー付	車輪径×幅	125×38mm		
耐荷重	150kg	穴径(d)	12mm		
P1×P2(P1'×P2')	75×75(80×80)mm	F1×F2	102×102mm		
耐熱温度	-20~80℃	材質	金具:スチール、 車輪:ゴム		
全高	168mm	用途	電子部品や医療機器からパレット、事 務機器、陳列棚など		
ストッパー付					
ベアリング入り					

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.