


品番：**EA986PP-31**

品名：65mm キャスター(固定金具)



販売価格	1,580円(税抜) / 1,738円(税込)		
カタログ価格	1,580円(税抜) / 1,738円(税込)		
在庫数	最新在庫: 44 (2026/07/03 10:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1681ページ		



★キャスター-固定金具仕様  
本製品は、車輪径65mm、幅25mmのキャスターで、固定金具仕様です。車輪はウレタン製で、耐荷重70kgです。金具はスチール製です。穴径は8.8mm、F1×F2は70×47mmです。耐熱温度は-15～70℃です。ベアリング入りです。

www.escoco.jp

お問い合わせ  
TEL: 06-6532-6226  
E-MAIL: info@escoco.jp

### 仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	SK-65UB
仕様	固定	車輪径×幅	65×25mm
全高	85mm	耐荷重	70kg
穴径(d)	8.8mm	P1×P2(P1'×P2')	55×28mm
F1×F2	70×47mm	耐熱温度	-15～70℃
材質	金具:スチール、車輪:ウレタン		
ベアリング入り			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.