


品番 : EA986PP-34

品名 : 125mm キャスター(固定金具)



販売価格	3,960円(税抜) / 4,356円(税込)		
カタログ価格	3,960円(税抜) / 4,356円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/07/03 11:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1681ページ		



※キャスターの取付位置は、製品の仕様書に記載されています。必ずしもこの図に準拠するものではありません。また、製品の仕様書に記載されている取付位置は、製品の仕様書に記載されている取付位置に準拠してください。



仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	SK-125UB
仕様	固定	車輪径×幅	125×38mm
全高	168mm	耐荷重	150kg
穴径(d)	11mm	P1×P2(P1'×P2')	100×56(112×53)mm
F1×F2	140×94mm	耐熱温度	-15~70℃
材質	金具:スチール、車輪:ウレタン		
ベアリング入り			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.