品番: EA986PP-34

品名: 125mm キャスター(固定金具)



販売価格	<b>4,350円</b> (税抜)/ 4,785円(税込)				
カタログ価格	4,350円(税抜)/4,785円(税込)				
在庫数	最新在庫: 8 (2025/11/26 14:43現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1730ページ				











## 仕様

メーカー	東正車輌(TOSEI)	型番	SK-125UB
仕様	固定	車輪径×幅	125×38mm
全高	168mm	耐荷重	150kg
穴径(d)	11mm	P1×P2(P1'×P2')	100×56(112×53)mm
F1×F2	140×94mm	耐熱温度	-15~70℃
材質	金具:スチール、車輪:ウレタン		
ベアリング入り			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.