




品番：EA986PP-63

品名：75mm キャスター-(固定金具)



販売価格	900円(税抜) / 990円(税込)		
カタログ価格	900円(税抜) / 990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/10 15:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1680ページ		



仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	SKP-75R
仕様	固定	車輪径×幅(mm)	75×25
耐荷重(kg)	60	穴径(d)	8.8mm
P1×P2(P1'×P2')	55×42mm	F1×F2	70×60mm
耐熱温度	-20~80℃	材質	金具: スチール、車輪: ゴム
全高(mm)	93	重量(g)	259
使用温度範囲	-5℃~60℃	用途	電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚など

弾性のあるゴム車

中軽荷重用のキャスターです。

自在金具と取付ピッチが同じため入れ替えが可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.