


品番：EA986PR-11

品名：50mm キャスター(自在金具付・低床重荷重)



販売価格	1,800円(税抜) / 1,980円(税込)		
カタログ価格	1,800円(税抜) / 1,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/04/04 16:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1685ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	THH-50NHG
仕様	自在ストッパー無	耐荷重	200kg
車輪径×幅	50×28mm	取付高	68mm
取付ピッチ	54×36mm	プレートサイズ	70×54mm
取付穴径	6.5mm	偏芯	22mm
旋回半径	50mm	耐熱温度	80℃
材質	金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:強化ナイロン	重量	0.34kg

ベアリングなし

車輪径が小径でありながら、高い耐荷重性能を実現

コンパクト設計で取り付け高さを低く抑えている為、高さに制限のある製品に最適です。

歪みの少ない強化車輪で、長期間荷重を負荷した状態でも車輪が変形せず滑らかな走行感を維持します。

コンピュータサーバ、ATM、券売機、半導体装置、汎用コンピュータ、工作機械の周辺機器等に

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.