


品番：EA986PR-250

品名：225mm キャスター(固定金具付)



販売価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
カタログ価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 14:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1683ページ		



#### 仕様

メーカー	ナンシン	型番	SKM-250-4AR
仕様	固定	耐荷重	90kg
車輪径×幅	225×63mm	全高	292mm
取付ピッチ	140×80mm	プレートサイズ	200×140mm
取付穴径	14.0mm	耐熱温度	60℃
使用ベアリング	204B	材質	金具: スチール(ユニクロメッキ) 車輪: エアータイヤ(ベアリング入)
重量	3970g		

#### ローラーベアリング

若干の悪路でも簡単移動が可能です。

反発弾性に優れた車輪で、小さな力でスムーズに走行できます。

空気入り車輪ですので、ご使用前に空気圧の調整を行って下さい。

RoHS対応品

#### 代替品

品番	EA986HG-200
----	-------------



コメント 仕様をご確認ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.