


品番：EA986PT-101

品名：65mm キャスター(自在金具付)



販売価格	640円(税抜) / 704円(税込)		
カタログ価格	640円(税抜) / 704円(税込)		
在庫数	最新在庫: 48 (2026/03/29 21:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1677ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	TEL-65RL
仕様	自在	耐荷重	35kg
始動力	7.35daN	旋回始動力	15.75daN
車輪径×幅	65×20mm	全高	80mm
取付ピッチ	56×28mm	プレートサイズ	70×42mm
取付穴径	6.3mm	偏心	25mm
旋回半径	59mm	材質	金具: スチール(ユニクロメッキ) 車輪: ゴム

あらゆる分野で調和するシンプルなデザインで、取り付ける本体を選びません。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.