


品番：EA986PT-11

品名：50mm キャスター(自在金具付)



販売価格	465円(税抜) / 512円(税込)		
カタログ価格	465円(税抜) / 512円(税込)		
在庫数	最新在庫: 39 (2026/07/05 19:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1679ページ		



#### 仕様

メーカー	ナンシン	型番	STC-50EM
仕様	自在	耐荷重	50kg
始動力	10.50daN	旋回始動力	24.75daN
車輪径×幅	50×21mm	全高	65mm
取付ピッチ	46×35mm	プレートサイズ	59×47mm
取付穴径	6.5mm	偏心	16mm
旋回半径	44mm	材質	金具: スチール(ユニクロメッキ) 車輪: ゴム

汎用キャスター。業務用機器から家庭用品まで幅広く使用いただけます。

RoHS対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.