


品番：EA986PT-111

品名：65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 920円(税抜) / 1,012円(税込) | | |
| カタログ価格 | 920円(税抜) / 1,012円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 12 (2026/04/11 14:09現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1677ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|----------|---------|---------------------------|
| メーカー | ナンシン | 型番 | TEL-65RL S-1 |
| 仕様 | 自在・ブレーキ付 | 耐荷重 | 35kg |
| 始動力 | 7.35daN | 旋回始動力 | 15.75daN |
| 車輪径×幅 | 65×20mm | 全高 | 80mm |
| 取付ピッチ | 56×28mm | プレートサイズ | 70×42mm |
| 取付穴径 | 6.3mm | 偏心 | 25mm |
| 旋回半径 | 70mm | 材質 | 金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:ゴム |

あらゆる分野で調和するシンプルなデザインで、取り付ける本体を選びません。

ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.