


品番：EA986PT-112

品名：75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)



販売価格	990円(税抜) / 1,089円(税込)		
カタログ価格	990円(税抜) / 1,089円(税込)		
在庫数	最新在庫: 27 (2026/04/11 12:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1677ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	TEL-75RL S-1
仕様	自在・ブレーキ付	耐荷重	40kg
始動力	8.40daN	旋回始動力	18.00daN
車輪径×幅	75×20mm	全高	92mm
取付ピッチ	56×28mm	プレートサイズ	70×42mm
取付穴径	6.3mm	偏心	30mm
旋回半径	74mm	材質	金具: スチール(ユニクロメッキ) 車輪: ゴム

あらゆる分野で調和するシンプルなデザインで、取り付ける本体を選びません。

ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.