


品番：EA986PT-113

品名：100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)



販売価格	1,560円(税抜) / 1,716円(税込)		
カタログ価格	1,560円(税抜) / 1,716円(税込)		
在庫数	最新在庫: 22 (2026/04/11 14:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1677ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	TEL-100RL S-2
仕様	自在	耐荷重	50kg
始動力	10.50daN	旋回始動力	22.50daN
車輪径×幅	100×25mm	全高	122mm
取付ピッチ	82×40mm	プレートサイズ	100×58mm
取付穴径	9.0mm	偏心	32mm
旋回半径	89mm	材質	金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:ゴム

あらゆる分野で調和するシンプルなデザインで、取り付ける本体を選びません。

ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.