


品番：EA986PT-121

品名：40mm キャスター(自在金具・ねじ式)



販売価格	300円(税抜) / 330円(税込)		
カタログ価格	300円(税抜) / 330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 121 (2026/04/11 14:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1678ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	SR-40RM M12
仕様	自在	耐荷重	30kg
始動力	7.20daN	旋回始動力	14.40daN
車輪径×幅	40×18mm	取付高	59mm
ねじサイズ	M12×14mm	ねじピッチ	1.25
取付ナット部	19mm(対辺)	偏心	20mm
旋回半径	42mm	材質	金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:ゴム

あらゆる分野で調和するシンプルなデザインで、取り付ける本体を選びません。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.