


品番：EA986PT-123

品名：65mm キャスター(自在金具・ねじ式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 640円(税抜) / 704円(税込) | | |
| カタログ価格 | 640円(税抜) / 704円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/11 14:10現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1678ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|----------|-------|-----------------------------|
| メーカー | ナンシン | 型番 | SEL-65RL M12 |
| 仕様 | 自在 | 耐荷重 | 35kg |
| 始動力 | 7.35daN | 旋回始動力 | 15.75daN |
| 車輪径×幅 | 65×20mm | 取付高 | 84mm |
| ねじサイズ | M12×25mm | ねじピッチ | 1.75 |
| 取付ナット部 | 19mm(対辺) | 偏心 | 25mm |
| 旋回半径 | 59mm | 材質 | 金具: スチール(ユニクロメッキ) 車輪: ゴム |

あらゆる分野で調和するシンプルなデザインで、取り付ける本体を選びません。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.