


品番：EA986PT-125A

品名：100mm キャスター(自在金具・ねじ式)



販売価格	1,340円(税抜) / 1,474円(税込)		
カタログ価格	1,340円(税抜) / 1,474円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2026/04/11 14:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1678ページ		



#### 仕様

メーカー	ナンシン	型番	SEL-100RL M12
仕様	自在	耐荷重	50kg
始動力	10.50daN	旋回始動力	22.50daN
車輪径×幅	100×25mm	取付高	126mm
ねじサイズ	M12×25mm	ねじピッチ	1.75
取付ナット部	19mm(対辺)	偏心	32mm
旋回半径	86mm	材質	金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:ゴム

あらゆる分野で調和するシンプルなデザインで、取り付ける本体を選びません。

RoHS対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.