

品番：EA986PT-13

品名：75mm キャスター(自在金具付)



販売価格	975円(税抜) / 1,073円(税込)		
カタログ価格	975円(税抜) / 1,073円(税込)		
在庫数	最新在庫: 26 (2026/07/05 19:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1679ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	STC-75EM
仕様	自在	耐荷重	60kg
始動力	12.60daN	旋回始動力	27.00daN
車輪径×幅	75×25mm	全高	93mm
取付ピッチ	55×42mm(54×44mm)	プレートサイズ	70×58mm
取付穴径	8.8mm	偏心	25mm
旋回半径	65mm	材質	金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:ゴム

汎用キャスター。業務用機器から家庭用品まで幅広く使用いただけます。

旋回部がダブルボールレース構造になっており、限界領域の負荷荷重下においても安定した旋回性能を長期間維持します。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.