


品番：EA986PT-132

品名：50mm キャスタ-(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)



販売価格	495円(税抜) / 545円(税込)		
カタログ価格	495円(税抜) / 545円(税込)		
在庫数	最新在庫: 91 (2026/03/29 23:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1678ページ		



#### 仕様

メーカー	ナンシン	型番	SR-50RM S-1 M12
仕様	自在(ストッパー付)	耐荷重	35kg
始動力	8.40daN	旋回始動力	16.80daN
車輪径×幅	50×20mm	取付高	67mm
ねじサイズ	M12×14mm	ねじピッチ	1.25
取付ナット部	19mm(対辺)	偏心	22mm
旋回半径	61mm	材質	金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:ゴム

あらゆる分野で調和するシンプルなデザインで、取り付ける本体を選びません。

ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。

RoHS対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.