


品番：EA986PT-134

品名：75mm キャスター-(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 990円(税抜) / 1,089円(税込)         |      |   |
| カタログ価格  | 990円(税抜) / 1,089円(税込)         |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 26 (2026/03/29 23:45現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1678ページ                       |      |   |



#### 仕様

|        |            |       |                           |
|--------|------------|-------|---------------------------|
| メーカー   | ナンシン       | 型番    | SEL-75RL S-1 M12          |
| 仕様     | 自在(ストッパー付) | 耐荷重   | 40kg                      |
| 始動力    | 8.40daN    | 旋回始動力 | 18.00daN                  |
| 車輪径×幅  | 75×20mm    | 取付高   | 96mm                      |
| ねじサイズ  | M12×25mm   | ねじピッチ | 1.75                      |
| 取付ナット部 | 19mm(対辺)   | 偏心    | 30mm                      |
| 旋回半径   | 71mm       | 材質    | 金具:スチール(ユニクロメッキ)<br>車輪:ゴム |

あらゆる分野で調和するシンプルなデザインで、取り付ける本体を選びません。

ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。

RoHS対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.