


品番：EA986PT-135

品名：100mm キャスター-(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)



販売価格	1,620円(税抜)／1,782円(税込)		
カタログ価格	1,620円(税抜)／1,782円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/03/29 22:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1678ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	SEL-100RL S-2 M12
仕様	自在(ストッパー付)	耐荷重	50kg
始動力	10.50daN	旋回始動力	22.50daN
車輪径×幅	100×25mm	取付高	126mm
ねじサイズ	M12×25mm	ねじピッチ	1.75
取付ナット部	19mm(対辺)	偏心	32mm
旋回半径	89mm	材質	金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:ゴム
あらゆる分野で調和するシンプルなデザインで、取り付ける本体を選びません。			
ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.